



# APLICACIONES PARA VIDEO Y FOTO

Cámaras digitales y de video

DATA SHEETS





<b>OPTIKAM B9 - 4083.B9</b>	<b>Cámara para ocular y montura C</b>
Sensor	CMOS 1/2,3"
Resolución	3664 x 2740 pixels (10 Mpixels)
"Frame" a máxima resolución	3 frames/segundo
Número de fotogramas a media resolución (1,3Mp)	25 frames/segundo
Frame Rate 640x480	30 frames/segundo
Formato óptico	1/2,3"
Aspecto ratio	4:3
Ratio S/N	40,5 dB
Rango dinámico	63 dB
Sensibilidad	0,44 V/Lux-segundo
C-Montura	Si
Lente óptico	0,45x (para 23mm tubo porta-ocular)
Adaptadores para estéreo microscopios	30 y 30,5 mm de diámetro
Preparación de calibración	76x24mm. Preparación micrométrica
Requerimientos del sistema	Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, 32-64 bit, USB port 2.0
Software	Optika Vision Lite / OPTIKA View
Características de captura	Balance de blancos automático y continuo, exposición automática y continua
Accesorios incluidos	Cable USB de 1,8m, manual de instalación y CD-Rom

